



## TABLE DE PERFUSION

VOUS RECHERCHEZ UNE SOLUTION DE PROTECTION OPTIMALE  
LORS DE VOS PROTOCOLES AU PARAFORMALDÉHYDE ?



Avec la **Table de Perfusion conçue par TEM SEGA**, réalisez vos perfusions, prélèvements d'organes et dissections sur rongeurs et primates en parfaite sécurité.

### protection

Sa **surface de travail aspirante** recycle l'air et vous permet de choisir votre **mode d'aspiration (actif ou passif)**. Un témoin lumineux vous indique le niveau de remplissage de votre bidon de formol (saturation / remplissage).

### ergonomie

Avec son **bandeau de commande et d'affichage central**, ainsi que son **bac de récupération intégré**, cette station de travail a été optimisée au maximum pour vous permettre un gain de place (dimensions : de 66 cm à 120 cm).

### efficacité

Pensée pour répondre à l'ensemble de vos besoins, la Table de Perfusion TEM SEGA a été conçue avec **broyeur intégré** et **douchette flexible**. Elle est également équipée d'un **témoin de dépression en temps réel**.

## *Votre concepteur-fabricant de solutions complètes pour le monde animalier*

*Spécialiste de l'anesthésie gazeuse animale depuis 1992, TEM SEGA propose des équipements\* entièrement personnalisables et adaptables à toutes espèces (de la souris au cheval), répondant aux besoins spécifiques de ses clients. Soucieux de la sécurité des animaux et de ses utilisateurs, les ingénieurs TEM SEGA sont sensibles à la maîtrise des gaz et leur usage en anesthésie (air, oxygène, azote, CO<sub>2</sub>, gaz toxiques). Notre équipe technique se déplace partout dans le monde pour installer nos appareils et former les équipes sur site.*

\*Equipements conformes aux recommandations professionnelles françaises, de l'UE, des USA et de l'AAALAC Internationale.



## Caractéristiques techniques

Dépression réglable en fonction de l'environnement de travail.

Capteur de pression indiquant le niveau de dépression en temps réel

Hotte en plexiglas anti-rayures (en option)

Possibilité de raccordement d'aspiration murale au filtre à charbon actif

Douchette pour lavage

Affichage du niveau pour permettre à l'utilisateur de démarrer la table sans changement du bidon en cours


Tablette(s) de finition (en option)

Système de récupération des eaux usées avec broyeur intégré (renvoi vers bidon ou vers les évacuations du bâtiment)

Espace de stockage ventilé

Bidon d'eau adoucie (en option) ou raccordement à l'eau du bâtiment

Fixe ou mobile



### Découvrez les options de la Table de Perfusion

Disponible en version 2, 3 ou 4 stations de travail, **la Table de Perfusion TEM SEGA est totalement modulable.** Créez votre solution sur-mesure pour qu'elle réponde parfaitement à vos besoins !

- > Aspiration active ou passive par connexion au bâtiment
- > Rail pour éclairage
- > Tablettes rabattables
- > Capot-hotte de protection transparent
- > Broyeur
- > Pieds fixes ou roulettes

Tous nos produits sont conçus et fabriqués en France, pour en savoir plus contactez-nous :

27 allée Charles Darwin  
33600 PESSAC

Tél. : 05 56 32 29 63  
Fax : 05 56 32 29 43

info@temsega.com  
www.temsega.com

**TEM SEGA**  
one touch device 